

**HDC - kapsling**  
**HDC 10B SLU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC 10B SLU 1M25G
Art.nr.	<a href="#">1901640000</a>
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
GTIN (EAN)	4032248587322
Frp	1 Stück

**HDC - kapsling**  
**HDC 10B SLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	77,7 mm	Byggbredd (tum)	3,059 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2,244 inch
Montagemått bredd	82 mm	Montagemått höjd	40 mm
Nettovikt	270 g		

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Allmänna data**

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

**Mått**

Bredd C1 - sockel	53,5 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	57 mm	Höjd sockel B1	5 mm
Hålavstånd längd A2	82 mm	Kabelingång	med gänga
Längd kapsling	73 mm		

**Utförande**

Antal kabelingång på sidan	1	Antal kabelingång uppe	0
Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	Standard
Byggstorlek	4	Gänga (inre)	M 25
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Nej
Storlek på kabelinföringar	M 25	Tätning	NBR
Typ	Socketkåpa	Utförande kapsling	Socketkåpa
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	lower part

**Design**

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Socketkåpa	Kabelingång	med gänga

**General data**

Storlek på kabelinföringar	M 25	Typ av föreggling	Längsbygel
Byggstorlek	4	Skyddsklass	IP65

**Material**

Färgkod grå

## HDC - kapsling HDC 10B SLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>