

**Upptagning
MCP AP SF4-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Plottern MCP Basic 2 är en flexibel och portabel plotter med vilken man snabbt och enkelt kan trycka märkning direkt på plats.

MCP Basic lämpar sig för märkning av små kvantiteter, deletiketter och bearbetning av resterande mängder. Liten, platssparande flatbäddspotter

- Montageplatta för 3 MultiCard, enkel placering av MultiCard-kartor
- Montageplattor för SlimFix, storlekarna 4 till 6, och för etiketter finns som tillbehör
- Drift med Weidmüllers M-Print® PRO programvara

MCP Plus kompletterar Weidmüllers märkningssystem och Weidmüller MultiCard-konceptet. Dess automatiserade penndepå gör att plotter-pennorna kan placeras direkt i plottern och förhindrar med speciella tätningsringar att spetsarna torkar. Med endast två uppläggningsplattor kan du märka hela vårt kompletta MultiCard produktprogram.

Allmänna beställningsdata

Typ	MCP AP SF4-6
Art.nr.	1924310000
Artikelbeteckning	Upptagning
GTIN (EAN)	4032248563494
Frp	1 Stück

**Upptagning
MCP AP SF4-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	105 mm	Byggbredd (tum)	4,134 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Djup	314 mm	Byggdjup (tum)	12,362 inch
Nettovikt	349 g		

Märkningssystem

Märkskylttyp	SlimFix 4 bis 6	Utförande	Adapterplatta för SlimFix SF 4-6 för Plotter MCP Plus
--------------	-----------------	-----------	-------------------------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse