

**Upptagning
MCP AP LABELS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Plottern MCP Basic 2 är en flexibel och portabel plotter med vilken man snabbt och enkelt kan trycka märkning direkt på plats.

MCP Basic lämpar sig för märkning av små kvantiteter, deletiketter och bearbetning av resterande mängder. Liten, platssparande flatbäddspotter

- Montageplatta för 3 MultiCard, enkel placering av MultiCard-kartor
- Montageplattor för SlimFix, storlekarna 4 till 6, och för etiketter finns som tillbehör
- Drift med Weidmüllers M-Print® PRO programvara

MCP Plus kompletterar Weidmüllers märkningssystem och Weidmüller MultiCard-konceptet. Dess automatiserade penndepå gör att plotter-pennorna kan placeras direkt i plottern och förhindrar med speciella tätningsringar att spetsarna torkar. Med endast två uppläggningsplattor kan du märka hela vårt kompletta MultiCard produktprogram.

Allmänna beställningsdata

Typ	MCP AP LABELS
Art.nr.	1924370000
Artikelbeteckning	Upptagning
GTIN (EAN)	4032248563555
Frp	1 Stück

**Upptagning
MCP AP LABELS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	210 mm	Byggbredd (tum)	8,268 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Djup	324 mm	Byggdjup (tum)	12,756 inch
Nettovikt	868 g		

Märkningssystem

Märkskylttyp	Etiketter	Utförande	Montageplatta för A4- märkblad för Plotter MCP
--------------	-----------	-----------	---

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse