

JP FC SAMPLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Liten kapsling för dubbelsidig fastkabelanslutning. Tätningen görs med tätningprofil. Kapslingen kan fyllas med gjutmassa och uppnår därför IP 68. Utförandet är idealiskt för påbyggnader och montage direkt på sensorer.

Allmänna beställningsdata

Typ	JP FC SAMPLE
Art.nr.	1933690000
GTIN (EAN)	4032248586691
Frp	1 Stück

JP FC SAMPLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	51 mm	Bygglängd (tum)	2,008 inch
Bredd	14,4 mm	Byggbredd (tum)	0,567 inch
Höjd	36 mm	Bygghöjd (tum)	1,417 inch
Nettovikt	10,94 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data JACKPAC®

Överkoppling	Nej	Antal anslutningar	2
Antal anslutningsnivåer	1	Antal kretskort per modul	1
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	CTI	≥ 200
Gjutbarhet	Ja	Isoleringsmaterial	PBT GF
Isoleringsmaterialgrupp	IIIa	Kontakt till montageskena	Nej
Kretskortstjocklek	1 mm	Typ av kretskortskontaktering	Lödanslutning, direkt
max. förlusteffekt	0,4 W	relativ fuktighet vid lagring, max	80 %
tolerans på kretskortets yttermått	±0,1 mm		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	WSCAD

JP FC SAMPLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Kretskortsdesign**