

SAI-Aktiv SAI-AU M12 SB 4PT100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Förutom de bekanta digitala ingångs- och utgångsmodulerna finns det i SAI-Pro-Systemet även räknarkomponenter, Thermo, PT100 och analogmoduler. Detta omfattande program erbjuder alla möjligheter.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-AU M12 SB 4PT100
Art.nr.	1938710000
Artikelbeteckning	SAI-Aktiv, Subbus
GTIN (EAN)	4032248612697
Frp	1 Stück

SAI-Aktiv
SAI-AU M12 SB 4PT100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	155 mm	Bygglängd (tum)	6,102 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	280 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	0 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	0 °C...60 °C	Lagertemperatur	-25 °C...85 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA	Certifikat	CE, cULus
Jord	< 200 g	Kapslingsmaterial	Pocan, PBT
LxBxH	155 / 30 / 32	Skyddsklass	IP67

Anslutningar

Förbindelse till subbus (SUB-IN)	1 x M8 hankontakt 4-polig, A-kodad	Förbindelse till subbus (SUB-OUT)	1 x M8 hona 4-polig, A-kodad
I/O-anslutningar	4 x M12 hona, 5-polig A-kodad		

Digitala ingångar

Diagnos-visning	röd	ingångsfilter	konfigurerbar
-----------------	-----	---------------	---------------

Digitala utgångar

Diagnos-visning	röd
-----------------	-----

Försörjningsspänning

Drivspänning	24 V	Gränsvärde	18 V DC ... 30 V DC
Skydd polföväxling	Ja		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001597	ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599	ETIM 6.0	EC001601
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-05
eClass 9.1	27-24-26-90		

SAI-Aktiv
SAI-AU M12 SB 4PT100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Declaration of Conformity DE PN45](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)