

IE-KOK-V1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



För att göra öppningar i ert kopplingskåp är håslagningsverktygen från Weidmüller ert bästa val.

- PG-Kabelförskruvningar
- M-Kabelförskruvningar
- Specialkabelförskruvningar

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ | IE-KOK-V1 |
| Art.nr. | 1966780000 |
| Artikelbeteckning | Plåthålstans |
| GTIN (EAN) | 4032248659302 |
| Frp | 1 Stück |

IE-KOK-V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-----------|
| Bredd | 25,9 mm | Byggbredd (tum) | 1,02 inch |
| Nettovikt | 928 g | Diameter | 27 mm |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Tekniska data

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Utförande | Specialform, 1-sidig, platt |
|-----------|-----------------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000156 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 21-04-90-47 |
| eClass 9.1 | 21-04-90-47 | | |

Downloads

| | |
|------------------|--|
| Broschyr/Katalog | CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN |
|------------------|--|

IE-KOK-V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

