

IE-KO-HAT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Övertrycksventil skyddar mot överbelastning
- Cylinderhuvud vinklat 90°
- Vinklat huvud kan vridas 360°
- Ergonomiskt handtag som återgår automatiskt till utgångsläget
- Utloppsstycket fastnar inte längre, tack vare tredelad uppdelning
- Hydraulisk stans av höghållfast aluminium (ca. 40 % lägre vikt)
- Livslängden minskar avsevärt när plåtar av rostfritt stål används

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-KO-HAT
Art.nr.	1966810000
Artikelbeteckning	Plåthålstans
GTIN (EAN)	4032248659630
Frp	1 Stück

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	290 mm	Byggbredd (tum)	11,417 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4,724 inch
Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
vikt	1,9 kg	Nettovikt	3 262 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klippverktyg

Drifttryck max.	650 bar	Kvadratstans till	68 x 68 mm; 2,0 mm F=370 N/mm ²
Rektangelstans till	36 x 112 mm; 2,0 mm F=370 N/mm ²	Rundstans från 1 till Ø 85 mm	2,0 mm F=370 N/mm ²
Rundstans från 2 till Ø 64 mm	3,0 mm F=370 N/mm ²	Rundstans från 3 till Ø 64 mm	2,5 mm F=600 N/mm ²
Stanskraft	75 kN		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-14-91-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-47
eClass 9.1	21-04-90-47		

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

