

PAC
PAC-CTLX-SD25-V2-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten. Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm² eller 0,25 mm² area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet.

Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

Allmänna beställningsdata

Typ	PAC-CTLX-SD25-V2-1M5
Art.nr.	7789037015
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	8430243957496
Frp	1 Stück

PAC
PAC-CTLX-SD25-V2-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	575 g
-----------	-------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

Allmänna data

PLC-gränssnitt	ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P	Anslutning gränssnitt	SUB-D FEMALE 25P
Antal poler, min.	25 poler	Ytterdiameter	10,15 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYCY	Kabellängd	1,5 m
Material	PVC	Ledararea	0,25 mm ²

Elektriska data

Märkspänning	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	3 A	Motstånd	≤ 80 mΩ/m
Högspänningstest	1 KV/1s		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------