

**PAC**  
**C300-32B-320B-2S-M25-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

De förkonfektionerade kablarna ger en enkel, snabb och felfri anslutning mellan IOTA (Input Output Terminal Assemblies) på Honeywells C300 och Weidmüllers FTA (Field Terminal Assembly).

Kablarna kan levereras med enkla eller dubbla kontakter, eller utan kontakter.

Kapslingen underlättar hanteringen och ger en robust anslutning till IOTA. Dessutom kan kablar med olika ledararea och längder upp till 50 m användas.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ               | C300-32B-320B-2S-M25-1M                                         |
| Art.nr.           | <a href="#">7789828010</a>                                      |
| Artikelbeteckning | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)        | 4032248130498                                                   |
| Frp               | 1 Stück                                                         |

**PAC**  
**C300-32B-320B-2S-M25-1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 443 g |
|-----------|-------|

**Temperaturer**

|                       |             |                        |             |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Driftstemperatur, max | 50 °C       | Driftstemperatur, min. | -10 °C      |
| Lagertemperatur, max. | 60 °C       | Lagertemperatur, min.  | -10 °C      |
| Drifttemperatur       | -10...50 °C | Lagertemperatur        | -10...60 °C |

**Allmänna data**

|                   |                                |                       |                                |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| PLC-gränssnitt    | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | Anslutning gränssnitt | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL |
| Antal poler, min. | 32 poler                       | Ytterdiameter         | 11,85 ± 1 mm                   |
| Kabel             | Kabel LiYCY                    | Kabellängd            | 1 m                            |
| Material          | PVC                            | Ledararea             | 0,25 mm <sup>2</sup>           |

**Elektriska data**

|                  |                     |                                       |           |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Märkspänning     | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A       |
| Totalström max.  | 3 A                 | Motstånd                              | ≤ 80 mΩ/m |
| Högspänningstest | 1 KV/1s             |                                       |           |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000237    | ETIM 5.0   | EC000237    |
| ETIM 6.0   | EC000237    | eClass 6.2 | 27-24-92-05 |
| eClass 7.1 | 27-24-92-05 | eClass 8.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 9.0 | 27-24-22-20 | eClass 9.1 | 27-24-22-20 |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|