

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
Art.nr.	800005211
Artikelbeteckning	Kapslingar, IP65 med motsvarande kapsling, Polykarbonat, GF 10
GTIN (EAN)	4050118048568
Frp	1 Stück

GHDE 10P HO ON/OFF PTS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	900 g
-----------	-------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	45 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...45 °C	Lagertemperatur	-40 °C...80 °C

Allmänna uppgifter - Kontakt

Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA
--------------------------------	-----

Allmänna uppgifter

Halogener	Nej	Isoleringsmaterial	Polykarbonat, GF 10
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP65 med motsvarande kapsling
Färgkod	svart	Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA
Fastsättning av lock	Krysspårskruvar PZ2	Vridmoment för locksruvar	2 Nm

Technical data Switch

Anslutningsklämmor vridmoment	0,8 N-m	Anslutningsområde kontaktdon, max.	10 mm ²
Anslutningsområde kontaktdon, min.	0,75 mm ²	Drivspänning	440 V
Hjälpkontakt	ABB OA1G10	Ledardiameter, AWG, max	AWG 18
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 8	Märkeffekt AC-23A	7,5 kW
Märkström AC-23A	16 A	Nedsmutningsgrad	3
Normer kontaktdon	IEC 60947-3	Typ av brytare	ABB OT16ET3

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-18-22-04
eClass 9.1	27-18-92-90		

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[FieldPower](#)

Datablad**GHDE 10P HO ON/OFF PTS4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar