

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

Tillgänglig till	2012-09-15
Typ	BG GHDE 10P REG
Art.nr.	8000007627
Artikelbeteckning	Kapslingar, IP54, Polykarbonat, GF 10
GTIN (EAN)	4050118116403
Frp	1 Stück

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 715 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	40 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...40 °C	Lagertemperatur	

Allmänna uppgifter - Kontakt

Brännbarhetsklass enligt UL 94 5VA

Allmänna uppgifter

Halogener	Nej	Isoleringsmaterial	Polykarbonat, GF 10
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP54
Färgkod	svart	Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA
Fastsättning av lock	Krysspårskruvar PZ2	Vridmoment för locksruvar	2 Nm

Tekniska data för apparatinbyggnad

Inbyggbar förlusteffekt	se projekteringshjälp	Isoleringsmaterial fällbart lock	Polykarbonat
Materialfärg fällbart lock	transparent	Max antal inbyggbara REG moduler (18 mm)	6

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000214	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-14-98-90	eClass 7.1	27-14-24-09
eClass 8.1	27-14-24-09	eClass 9.0	27-18-22-04
eClass 9.1	27-18-92-90		

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [FieldPower](#)

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Ritningar

