

**FBK  
FBK 10/200 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung liknande

Den förkonfektionerade styrkabeln har jackbara 10- eller 40-poliga hylsdelar enligt IEC 603/1 DIN 41 651. Man använder den bl.a. för anslutning av PLC-frontadaptern till de aktiva eller passiva Weidmüller-gränssnitten. De finns i olika längder.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FBK 10/200 RK
Art.nr.	<a href="#">8235380000</a>
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabeldon HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264604
Frp	1 Stück

**FBK  
FBK 10/200 RK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	129 g
-----------	-------

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur		Lagertemperatur	-10...70 °C

**Allmänna data**

PLC-gränssnitt	Flatkabeldon HE10 10P	Anslutning gränssnitt	Flatkabeldon HE10 10P
Antal poler, min.	10 poler	Kabel	Kabel LiYY
Kabellängd	2 m	Material	PVC
Ledararea	0,14 mm <sup>2</sup>		

**Elektriska data**

Märkspänning	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	3 A	Motstånd	55 mΩ/m

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------