

**FBK
FBK 10/500 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Den förkonfektionerade styrkabeln har jackbara 10- eller 40-poliga hylsdelar enligt IEC 603/1 DIN 41 651. Man använder den bl.a. för anslutning av PLC-frontadaptern till de aktiva eller passiva Weidmüller-gränssnitten. De finns i olika längder.

Allmänna beställningsdata

Typ	FBK 10/500 RK
Art.nr.	8235440000
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabeldon HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264666
Frp	1 Stück

FBK
FBK 10/500 RK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	310 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur		Lagertemperatur	-10...70 °C

Allmänna data

PLC-gränssnitt	Flatkabeldon HE10 10P	Anslutning gränssnitt	Flatkabeldon HE10 10P
Antal poler, min.	10 poler	Kabel	Kabel LiYY
Kabellängd	5 m	Material	PVC
Ledararea	0,14 mm ²		

Elektriska data

Märkspänning	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	3 A	Motstånd	55 mΩ/m

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------