Fältbuskomponenter
FBCon PA CG/M12 2way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Fältbussfördelarna FBCon finns i industri- och EEx (ia)-utförande. De används för anslutning av 1–8 ställdon eller givare.
Anslutningen sker via avgreningsledningar.
Avgreningsledningen ansluts antingen med M12-kontakter, eller direkt via en EMC-kabelförskruvning.
Kommunikation och matning sker via en gemensam 2-ledarkabel.
Fördelarna erbjuder följande egenskaper för respektive version:

- Fjäderanslutningsteknik
- Med överspänningsskydd för huvudledningen
- Med strömbegränsning (Limiter) för varje avgreningsledning
- EMC-kabelförskruvning
- M12-kontaktdon
- Utanpåliggande jordanslutning
- Avbrottsfri bussdrift
- Industriutförande
- Bussanslutning integrerad (ej EX)
- EX utförande ATEX
- Tryckutjämningselement
- Skyddsklasser IP65, IP66, IP67
- Utförande i rostfritt stål
- Profibus PA-kompatibel

Allmänna beställningsdata

Typ	FBCon PA CG/M12 2way
Art.nr.	8564070000
Artikelbeteckning	Standardfördelare, 2-faldig fördelare, IP66
GTIN (EAN)	4032248236602
Frp	1 Stück

Fältbuskomponenter
FBCon PA CG/M12 2way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	98 mm	Bygglängd (tum)	3,858 inch
Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2,52 inch
Höjd	37 mm	Bygghöjd (tum)	1,457 inch
Nettovikt	344 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	80 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...80 °C	Lagertemperatur	-40 °C...80 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000214	ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604	ETIM 6.0	EC001604
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-24-26-08	eClass 7.1	27-24-26-08
eClass 8.1	27-24-26-08	eClass 9.0	27-24-26-08
eClass 9.1	27-24-26-08		

Godkännanden

Godkännanden	c UL us LISTED, EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	assembly instruction german / english
Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN

Fältbuskomponenter
FBCon PA CG/M12 2way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



