

**RS PB-DP T SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP20 T-stycke PROFIBUS-DP**

Denna fördelare för PROFIBUS-DP erbjuder användaren en bekväm anslutning i kopplingskåpet.

Den kan monteras på montageskenorna TS32/35 och förbinder standardiserade PROFIBUS-DP ledningar. Vid sidan av anslutningen kan avgreningsledningarna anslutas. Se till att hålla avgreningsledningarna så korta som möjligt. Artikeln 8788580000 möjliggör dessutom anslutning av analys-/programmeringsenheter via ett 9-poligt Sub-D uttag.

- T-stycke funktioner
- God skärmkontakt
- God plats för anslutning av bussledningen
- Montage på skena TS32/35

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RS PB-DP T SUB-D
Art.nr.	<a href="#">8788580000</a>
Artikelbeteckning	T-stycke PROFIBUS-DP, IP20
GTIN (EAN)	4032248477418
Frp	1 Stück

## RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	76,2 g
-----------	--------

## Temperaturer

Driftstemperatur, max	55 °C	Driftstemperatur, min.	0 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	4,5 mm	Ledardiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter	-
Skyddsklass	IP20		

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001132
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-03-02
eClass 9.1	27-44-03-90		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>

## RS PB-DP T SUB-D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Ritningar

### Kopplingsbild

