

**SAI JP 5P LG 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Liten kapsling med 5-polig M12-hylsa och stickpropp för inmontering av miniatyrelektronik. Kapslingen kan fyllas med gjutmassa och uppnår därför IP 68. Utförandet är idealiskt för påbyggnader och montage direkt på sensorer.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAI JP 5P LG 100
Art.nr.	<a href="#">8794080000</a>
GTIN (EAN)	4032248483914
Frp	1 Stück

## SAI JP 5P LG 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	86 mm	Bygglängd (tum)	3,386 inch
Bredd	14,4 mm	Byggbredd (tum)	0,567 inch
Höjd	36 mm	Bygghöjd (tum)	1,417 inch
Nettovikt	3 263 g		

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Tekniska data JACKPAC®

Överkoppling	Nej	Antal anslutningar	2
Antal anslutningsnivåer	1	Antal kretskort per modul	1
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	CTI	≥ 200
Gjutbarhet	Ja	Isoleringsmaterial	PBT GF
Isoleringsmaterialgrupp	IIIa	Kontakt till montageskena	Nej
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	förgylld
Kretskortstjocklek	1 mm	Typ av kretskortskontaktering	Lödanslutning, via tråd
max. förlusteffekt	0,4 W	relativ fuktighet vid lagring, max	80 %
tolerans på kretskortets yttermått	±0,1 mm		

## Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">WSCAD</a>

**SAI JP 5P LG 100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Kretskortsdesign**