

**Industriellt Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bärskeneutgångar, utförande modul RJ45 enligt IEC
60603-7-51, för ledarytterdiameter upp till 1,6 mm

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-XM-RJ45/IDC
Art.nr.	8808360000
Artikelbeteckning	Montageskene-uttag, RJ45 module, IP20, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248505944
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	53 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-25 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning		Uppbyggnad	Siktfönster för märkningar 1 TE Rastermått enligt DIN 43880, passar i normcentral
	RJ45 module		
Koppling	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Färgkod	ljusgrå
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Isoleringsdiameter, min.	0,7 mm
Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anslutningsdiameter, entrådig	0,4...0,64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0,48...0,64 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22
Monteringstyp	TS 35	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	750		

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	500 MΩ	Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A	PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V DC

Normer

Kontaktndon Norm	IEC 60603-7-5	Certifikat nr. (GERMLLOYD)	33451-06
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

Industriellt Ethernet IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Broschyr/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[GOST Approval](#)
[Germanischer Lloyd](#)
[DUXR.E3 16369](#)

Teknikuppgifter


[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Industriellt Ethernet IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Produktillustration

