

**Industriellt Ethernet
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Anslutningsdosa, utförande för stickkontakt SnapIn var.6
enligt IEC 61076-3-106 i plast

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-S-IP67
Art.nr.	8808370000
Artikelbeteckning	Anslutningsstickpropp, Anslutningsdosa, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), Variant 6 enligt IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4032248505951
Frp	1 Stük

**Industriellt Ethernet
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	90 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Färgkod	ljusgrå	Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0
Koppling	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B	Manteldiameter, max.	9,5 mm
Manteldiameter, min.	6 mm	Monteringsstyp	Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Väggmontering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Uppbyggnad	Anslutningsdosa skruvfastsättning inkl. RJ45-modul med IDC-teknik		

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 6	Certifikat nr. (GERMLLOYD)	33451-06
------------------	------------------------	----------------------------	----------

Tekniska data (RJ45 modul)

Koppling	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
----------	--------------------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Industriellt Ethernet IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval Germanischer Lloyd

Industriellt Ethernet IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

