

**Industriellt Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Art.nr.	8808440000
Artikelbeteckning	Inbyggnadsfläns, RJ45 Modul-Fläns rak, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	54,7 g
-----------	--------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning		Uppbyggnad	Inbyggnadsfläns med monteraram och RJ45-Modul med IDC-teknik oförlojligt lock
Koppling	RJ45 Modul-Fläns rak färgkodad anslutningsanvisning enligt EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Färgkod	
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategori	Ljusgrå Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Kontaktyta	Guld över nickel	Monteringstyp	Kopplingskåp, Distribution box
Avskärmning	360° skärmkontakttering	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 6, IEC 60603-7-5	Certifikat nr. (GERMLLOYD)	33451-06
------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Industriellt Ethernet IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval Germanischer Lloyd

Industriellt Ethernet IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

