

**Industriellt Ethernet  
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast  
inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ               | IE-XM-RJ45/RJ45-IP67                                              |
| Art.nr.           | <a href="#">8808450000</a>                                        |
| Artikelbeteckning | Inbyggnadsfläns, Kopplingsfläns, rak, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| GTIN (EAN)        | 4032248506033                                                     |
| Frp               | 1 Stük                                                            |

**Industriellt Ethernet  
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 42 g |
|-----------|------|

**Temperaturer**

|                          |                |                        |        |
|--------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max    | 70 °C          | Driftstemperatur, min. | -40 °C |
| Drifttemperatur          | -40 °C...70 °C | Lagertemperatur        |        |
| Installation temperature |                |                        |        |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Allmänna data**

|                    |                                    |                   |                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutning 1       | RJ45                               | Anslutning 2      | RJ45                                                                                  |
| Artikelbeskrivning |                                    | Uppbyggnad        | Inbyggnadsfläns med<br>montageram<br>och RJ45-modul hona-<br>hona<br>oförlo bart lock |
|                    | Kopplingsfläns, rak                |                   |                                                                                       |
| Färgkod            | ljusgrå                            | Kapslingsmaterial | PA 66, UL 94: V-0                                                                     |
| Kategori           | Cat.5 (ISO/IEC 11801)              | Kontaktyta        | Guld över nickel                                                                      |
| Monteringsstyp     | Kopplingsskåp,<br>Distribution box | Avskärmning       | 360° skärmkontaktering                                                                |
| Skyddsklass        | IP67                               | Stickcykler       | 750                                                                                   |

**Normer**

|                  |                                          |                            |          |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Kontakt don Norm | IEC 61076-3-106 var. 6,<br>IEC 60603-7-5 | Certifikat nr. (GERMLLOYD) | 33451-06 |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001264    | ETIM 4.0   | EC001264    |
| ETIM 5.0   | EC001264    | ETIM 6.0   | EC001121    |
| UNSPSC     | 43-17-27-10 | eClass 5.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 27-44-03-90 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-90 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Industriellt Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Downloads

|                                                     |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användardokumentation                               | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                 |
| Broschyr/Katalog                                    | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">Germanischer Lloyd</a>                                                |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                           |

## Industriellt Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning

