

**Industriellt Ethernet  
IE-FM5Z2V00005MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar, FO-patchkabel, multimode,  
SC-Duplex-SC-Duplex, orange, Kärndiameter 50 µm

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-FM5Z2V00005MSD0SD0X
Art.nr.	<a href="#">8876350050</a>
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad patchkabel – crossover, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, PVC, 5 m
GTIN (EAN)	4032248609598
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet  
IE-FM5Z2V00005MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	5 m	Bygglängd (tum)	0,197 inch
Nettovikt	85 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	75 °C	Driftstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	75 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-5 °C...75 °C	Lagertemperatur	-25 °C...75 °C
Installation temperature	-5 °C...50 °C		

**Normer**

Kontaktton Norm	IEC 61754-4
-----------------	-------------

**FO**

Bandbredd	≥ 600 MHz*km vid 850 nm, ≥ 1200 MHz*km vid 1300 nm	Dämpning	≤ 2,7 dB/km vid 850 nm, ≤ 0,7 dB/km vid 1300 nm
Fibertyp	GOF, Multimode, OM2		

**Kabeluppbyggnad**

Kärnans diameter	50 µm	Manteldiameter	3*6 mm
Kabeluppbyggnad	ZIPCORD	Normbeteckningar	I-V(ZN)Y
Material mantel	PVC	Mantelfärg	orange

**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Böjradie min, unik	30 mm	Böjradie min, upprepad	60 mm
--------------------	-------	------------------------	-------

**Stiftdel**

Anslutning höger	SC duplex IP 20	Anslutning vänster	SC duplex IP 20
------------------	-----------------	--------------------	-----------------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000034	ETIM 4.0	EC000034
ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-06-18-03
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

Skapandedatum den 10 juli 2019 14:06:47 CEST

**Datablad**

**Industriellt Ethernet**  
**IE-FM5Z2V00005MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Detaljerad ritning**

---

