

**Industriellt Ethernet
IE-FM6Z2V00020MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar, FO-patchkabel, multimode,
SC-Duplex-SC-Duplex, orange, Kärndiameter 62,5 µm

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FM6Z2V00020MSD0SD0X
Art.nr.	8876360200
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad patchkabel – crossover, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 20 m
GTIN (EAN)	4032248690602
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-FM6Z2V00020MSD0SD0X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	20 m	Bygglängd (tum)	0,787 inch
Nettovikt	298,5 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	75 °C	Driftstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	75 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-5 °C...75 °C	Lagertemperatur	-25 °C...75 °C
Installation temperature	-5 °C...50 °C		

Normer

Kontaktton Norm	IEC 61754-4
-----------------	-------------

FO

Bandbredd	≥ 250 MHz*km vid 850 nm, ≥ 600 MHz*km vid 1300 nm	Dämpning	≤ 3,2 dB/km vid 850 nm, ≤ 0,9 dB/km vid 1300 nm
Fibertyp	GOF, Multimode, OM1		

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	62,5 µm	Manteldiameter	3*6 mm
Kabeluppbyggnad	ZIPCORD	Normbeteckningar	I-V(ZN)Y
Material mantel	PVC	Mantelfärg	orange

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	30 mm	Böjradie min, upprepad	60 mm
--------------------	-------	------------------------	-------

Stiftdel

Anslutning höger	SC duplex IP 20	Anslutning vänster	SC duplex IP 20
------------------	-----------------	--------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000034	ETIM 4.0	EC000034
ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-06-18-03
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Datablad

**Industriellt Ethernet
IE-FM6Z2V00020MSD0SD0X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Detaljerad ritning

