

**Industriellt Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bärskenutgångar, utförande koppling RJ45 enligt IEC
60603-7-51

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-XM-RJ45/RJ45
Art.nr.	8879050000
Artikelbeteckning	Montageskene-uttag, Koppling RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	49 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-25 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning		Uppbyggnad	Siktfönster för märkningar 1 TE Rastermått enligt DIN 43880, passar i normcentral
Koppling	Koppling RJ45 - RJ45 färgkodat anslutningschema enligt EIA / TIA T568 A (koppar)	Färgkod	ljusgrå
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategori	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Monteringsstyp	TS 35	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	750		

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	500 MΩ	Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A	PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V DC

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 60603-7-5	Certifikat nr. (GERMLLOYD)	33451-06
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Skapandedatum den 10 juli 2019 14:08:04 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

Industriellt Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

Broschyr/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[GOST Approval](#)

[Germanischer Lloyd](#)

[DUXR.E3 16369](#)

Teknikuppgifter


[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Industriell Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Produktillustration



Produktillustration

