

**Industriellt Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. USB-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-XM-USB/USB-IP67
Art.nr.	8892670000
Artikelbeteckning	Inbyggnadsfläns, USB-fläns, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-XM-USB/USB-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	38 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 °C...85 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	USB	Anslutning 2	USB
Artikelbeskrivning	USB-fläns	Färgkod	Ijusgrå
Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0	Kategori	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Monteringstyp	Kopplingskåp, Distribution box	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000211	ETIM 4.0	EC000211
ETIM 5.0	EC000211	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-26-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-09-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industriellt Ethernet IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

