

**Industriellt Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Väggennomföring M12 i IP67

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-M12-ADAP A
Art.nr.	8901630000
Artikelbeteckning	Adapter, vinklad, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248653584
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	36 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	80 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25 °C...80 °C	Lagertemperatur	-40 °C...80 °C
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45 90°	Anslutning 2	M12
Artikelbeskrivning	Adapter, vinklad	Uppbyggnad	M12-hylsa till RJ45-hylsa
Kapslingsmaterial	PA 66	Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktyta	förgylld
Avskärmning	Ja	Skyddsklass	IP67

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ	Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A
-----------------	---------	---------------------------	-----

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
------------------	--------------------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Industriellt Ethernet IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration

Industriellt Ethernet IE-M12-ADAP A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Montageurtag

