

**Industriellt Ethernet
IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vägg genomföring M12 i IP67

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-M12-COUP
Art.nr.	8901640000
Artikelbeteckning	Koppling, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248658206
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-M12-COUP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	36 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-5 °C
Drifttemperatur	-5 °C...60 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	M12	Anslutning 2	M12
Artikelbeskrivning	Koppling	Uppbyggnad	M12-hylsa till RJ45-hylsa
Kapslingsmaterial	Polyamid, Mässing, förnicklad	Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Anslutningsgंगा	M12	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP67		

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61076-2-101
------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-03-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter	WSCAD

**Industriellt Ethernet
IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning****Profilritning**