

**RSD**  
**Diodenbox 8 Di 3A 1600V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Gränssnitt med dioder som överspänningsskydd, lamptest eller polförväxlingsskydd.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	Diodenbox 8 Di 3A 1600V
Art.nr.	<a href="#">8943110000</a>
Artikelbeteckning	Gränssnitt, RSD
GTIN (EAN)	4032248752300
Frp	1 Stück

**RSD**  
**Diodenbox 8 Di 3A 1600V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	125 mm	Bygglängd (tum)	4,921 inch
Bredd	55,5 mm	Byggbredd (tum)	2,185 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Nettovikt	430 g		

**Temperaturer**

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25...70 °C	Omgivningstemperatur	+70°C
Lagertemperatur	-40...70 °C		

**Anslutningsdata**

Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Typ av komponent	Diod
----------------	------------------	------------------	------

**Märkdata**

Märkström per anslutning	3 A
--------------------------	-----

**Isolationskoordinater**

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

**Anslutningsfält**

Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Klämområde, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Klämområde, max.	1 mm <sup>2</sup>	Avisoleringslängd	7 mm

**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC001421	ETIM 5.0	EC001421
ETIM 6.0	EC000677	eClass 6.2	25-13-90-90
eClass 7.1	27-14-11-52	eClass 8.1	27-14-11-52
eClass 9.0	27-14-31-10	eClass 9.1	27-21-03-01

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------