

Widerstandsbox 8x18K 3W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Som funktionskomponenter finns följande produkter i programmet:

- Brytar- och tryckknappkomponenter i det slutna inbyggnadshuset EG2
- Likriktar- och säkringskomponenter i det slutna inbyggnadshuset EG2
- Logikelement med kopplingsfunktionerna AND, NAND, OR och NOR
- Diodgaller med upp till 40 ingångar i öppen byggform
- Bestyckningsmoduler för inmontering av elektroniska komponenter
- Seriella gränssnittomvandlare, och AD / DA omvandlare

Allmänna beställningsdata

Typ	Widerstandsbox 8x18K 3W
Art.nr.	8943120000
GTIN (EAN)	4032248752713
Frp	1 Stück

Widerstandsbox 8x18K 3W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	125 mm	Bygglängd (tum)	4,921 inch
Bredd	55,5 mm	Byggbredd (tum)	2,185 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Nettovikt	425 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25...70 °C	Omgivningstemperatur	+70 °C
Lagertemperatur	-40...70 °C		

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Fjäderanslutning
----------------	------------------

Isolationskoordinater (EN50178)

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Anslutningsfält

Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Klämområde, min.	0,08 mm ²
Klämområde, max.	1 mm ²	Avisoleringslängd	7 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002024	eClass 6.2	25-13-90-90
eClass 7.1	25-13-90-90	eClass 8.1	25-13-90-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------