

**Åsk- och överspänningsskydd, COAX
BNC Connector / M-F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



COAX-överspänningsskydd

- Robust metallkapsling
- Enkel hantering med skarvstickpropp
- Låg insatsdämpning
- BNC-, N-, F- och UHF-anlutningar

Allmänna beställningsdata

Typ	BNC Connector / M-F
Art.nr.	8947820000
Artikelbeteckning	Åsk- och överspänningsskydd, COAX, Överspänningsskydd, Skarvstickpropp, 3.5 GHz
GTIN (EAN)	4032248736911
Frp	1 Stück

**Åsk- och överspänningsskydd, COAX
BNC Connector / M-F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Längd	64 mm	Bygglängd (tum)	2,52 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Nettovikt	92 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	80 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...80 °C	Lagertemperatur	

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Byggform	Rak	Lämplig för	BNC-stickpropp
Skyddsklass	IP65	Utförande	Skarvstickpropp

Märkdata IEC/EN

Överföringseffekt max.	25 W	Avledningsstötström, max. 8/20 µs	20 kA
Blixtstötström I_{imp} (10/350 µs)	5 kA	Driftström, I_{max}	10 A
Dämpning	< 0,2 dB	Frekvensområde, max.	3,5 GHz
Frekvensområde, min.	0 GHz	Högsta normalspänning, U_c (DC)	90 V ± 20 %
Kravklass enligt IEC 61643-21	D1, C3, C2, C1	Lämplig för	BNC-stickpropp
Märkspänning (AC)	90 V	Märkspänning (DC)	60 V
Märkspänning (DC) max	60 V	Märkström I_N	100 mA
Reaktionstid	≤ 100 ns	Skydds nivå U_p (typ.)	< 700 V
Spänningstyp	AC	Stående-våg-förhållande, VSWR	< 1,2
Vågmotstånd	50 Ω	Återflödesdämpning	> 20 dB

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Stickkontakt / Hylsa
----------------	----------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-02-01
eClass 8.1	27-14-02-01	eClass 9.0	27-13-08-07
eClass 9.1	27-13-08-07		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Datablad**Åsk- och överspänningsskydd, COAX
BNC Connector / M-F**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Downloads**

Användardokumentation	Instruction sheet
Broschyr/Katalog	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	CE PAPER Declaration of Conformity

Datablad**Åsk- och överspänningsskydd, COAX
BNC Connector / M-F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**EI-symbol**

Circuit diagram

Profilritning