

**Verktyg
AM 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Verktyg för avmantling av den ökapade matningsledningen och utgångsledningarna liksom skruvmejsel för installation av FieldPower-komponenterna.

Allmänna beställningsdata

Typ	AM 25
Art.nr.	9001540000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avmantlingsverktyg, PVC-Rundkabel
GTIN (EAN)	4008190138271
Frp	1 Stück

**Verktyg
AM 25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	47 mm	Byggbredd (tum)	1,85 inch
Höjd	157 mm	Bygghöjd (tum)	6,181 inch
Djup	33 mm	Byggdjup (tum)	1,299 inch
vikt	124 g	Nettovikt	120,67 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Teknikuppgifter Data [STEP](#)

Datablad

**Verktyg
AM 25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

