

**Kapverktyg  
KTF 36****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Passar i situationer där kablar måste kapas i begränsade utrymmen
- Enkelt handhavande
- Endast minimal handkraft krävs
- Upplåsningmöjlighet i varje skärposition
- Ej lämplig för ståltråd, stålarmade kablar, aluminiumlegeringar och hårddragna kopparledare
- Kapa inte strömförande ledare

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KTF 36
Art.nr.	<a href="#">9002190000</a>
Artikelbeteckning	Kapverktyg ,Frontkapverktyg ,35mm ,Koppar och aluminium
GTIN (EAN)	4008190066345
Frp	1 Stück

**Kapverktyg  
KTF 36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	360 mm	Byggbredd (tum)	14,173 inch
Höjd	150 mm	Bygghöjd (tum)	5,905 inch
Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1,969 inch
vikt	1 918 g	Nettovikt	1 642,78 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

Utförande mekanisk enhands

**Klippverktyg**

Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	35 mm	Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	600 kcmil
Aluminiumkabel, flertrådig max. (mm <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>	Kabeltyp	Koppar- och aluminiumkablar
Kopparkabel - fintrådig, max.	300 mm <sup>2</sup>	Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kopparkabel - flertrådig, max.	300 mm <sup>2</sup>	Kopparkabel - flertrådig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kopparkabel - max. Ø	35 mm	Ledardiameter max.	36 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

**Godkännanden**

Godkännanden




**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datablad****Kapverktyg  
KTF 36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

- 
-  Cu + Al: max. 35 mm
  -  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 300 mm<sup>2</sup>
  -  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>
- 
- 
-