

**Tillbehör
MEHA KP GE M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

Allmänna beställningsdata

Typ	MEHA KP GE M-D-SPX
Art.nr.	900360000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivsats, Ledare med specialisoleringar, 7mm
GTIN (EAN)	4008190140274
Frp	1 Stück

Tillbehör MEHA KP GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Höjd	11,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,453 inch
Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
vikt	13 g	Nettovikt	3,68 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	7 mm	Avisoleringslängd, min.	3 mm
Färgkod	gul	Kabeltyp	Ledare med specialisoleringar
Ledardiameter max.	0,3 mm	Ledardiameter min.	0,2 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)