

Verktyg
M-D-STRIPAX AWG 26+28**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

Allmänna beställningsdata

Typ	M-D-STRIPAX AWG 26+28
Art.nr.	9003710000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg, Ledare med specialisoleringar, 7mm
GTIN (EAN)	4008190034184
Frp	1 Stück

Verktyg
M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	82 mm	Byggbredd (tum)	3,228 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5,315 inch
Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
vikt	110 g	Nettovikt	97,28 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	7 mm	Kabeltyp	Ledare med specialisoleringar
Ledardiameter max.	0,5 mm	Ledardiameter min.	0,3 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

Verktyg
M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

