

**Verktyg  
M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- med innerledare från 1 mm ø
- Avisoleringslängd inställbar med anslag
- automatisk öppning av klämbackar efter utförd avisolering.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	M-D-STRIPAX LWL
Art.nr.	<a href="#">9003750000</a>
Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg, POF-Ledare med innerledare 1 mm Ø, 7.5mm
GTIN (EAN)	4008190068042
Frp	1 Stück

**Verktyg**  
**M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	82 mm	Byggbredd (tum)	3,228 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5,315 inch
Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
vikt	110 g	Nettovikt	96,73 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Avisoleringsverktyg**

Avisoleringslängd, max.	7,5 mm	Färgkod	grå
Kabeltyp	POF-Ledare med innerledare 1 mm Ø	Ledardiameter max.	1 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Downloads**Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)