

**Tillbehör
MEHA KP LWL M-D-SPX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande

- med innerledare från 1 mm ø
- Avisoleringslängd inställbar med anslag
- automatisk öppning av klämbackar efter utförd avisolering.

Allmänna beställningsdata

Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX
Art.nr.	9003760000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Reservkniv
GTIN (EAN)	4008190055110
Frp	1 Stück

Tillbehör MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Höjd	11,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,453 inch
Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0,63 inch
vikt	12 g	Nettovikt	13 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Färgkod	grå	Ledardiameter max.	1 mm
---------	-----	--------------------	------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)