

**Verktyg
CST VARIO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

Allmänna beställningsdata

Typ	CST VARIO
Art.nr.	9005700000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avmantlingsverktyg, Koaxialkabel och runda dataledningar, 17mm
GTIN (EAN)	4008190206260
Frp	1 Stück

**Verktyg
CST VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	116 mm	Byggbredd (tum)	4,567 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Djup	26 mm	Byggdjup (tum)	1,024 inch
vikt	76 g	Nettovikt	75,28 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	17 mm	Avisoleringslängd, min.	3,2 mm
Kabeltyp	Koaxialkabel och runda dataledningar	Ledardiameter max.	8 mm
Ledardiameter min.	2,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

**Verktyg
CST VARIO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

