

**Crimpverktyg
CTN 25 D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa**

rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell- och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	CTN 25 D4
Art.nr.	9006220000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 10mm², 25mm², Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4008190198633
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
CTN 25 D4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
vikt	730 g	Nettovikt	653,78 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande mekanisk, utan utbytbara insatser

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	ej. isol. förbindelse	Crimp-område, min	10 mm ²
Crimp-område, max.	25 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	10 mm ²	Crimpart/-profil	Indent-Crimp
CU-kontakt (rullad), min.	10 mm ²	CU-kontakt (rullad), max.	25 mm ²
Crimpprofil 2, min.	16 mm ²	Crimpprofil 3, min.	25 mm ²

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Crimpverktyg CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

