

**Testverktyg
SP 303****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vid byggande, underhåll och reparation av elektriska anläggningar och apparater är testdon helt nödvändiga. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment inom området provningsapparater:

Det sträcker sig från strömmätningstångar och till uttag och FI-testare.. Vid utvecklingen och utformningen tar Weidmüller alltid hänsyn till användarnas önskemål och erfarenheter. Därför är apparaterna optimerade för den praktiska användningen och mycket pålitliga.

Allmänna beställningsdata

Typ	SP 303
Art.nr.	9006890000
Artikelbeteckning	Spänningsprovare, Nej
GTIN (EAN)	4032248108459
Frp	1 Stück

**Testverktyg
SP 303**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	135 mm	Byggbredd (tum)	5,315 inch
vikt	15 g	Nettovikt	35 g
Diameter	12 mm		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	30 °C	Arbetstemperatur min.	-10 °C
Indikering	optisk	Klingbredd (B)	3 mm
Klinglängd	63 mm	Kretsprovning	Nej
Mätområde Spänning/AC	220-250 V	Mätområde Spänning/DC	230 V

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse