

**Tillbehör
MEHA KP WS M-D-SPX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande

- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | MEHA KP WS M-D-SPX |
| Art.nr. | 9006970000 |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Knivsats, fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering, 7mm |
| GTIN (EAN) | 4032248363711 |
| Frp | 1 Stück |

Tillbehör MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-------|---------|-----------------|------------|
| Bredd | 26 mm | Byggbredd (tum) | 1,024 inch |
| Höjd | 11,5 mm | Bygghöjd (tum) | 0,453 inch |
| Djup | 16 mm | Byggdjup (tum) | 0,63 inch |
| vikt | 13 g | Nettovikt | 3,68 g |

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|--|
| Avisoleringslängd, max. | 7 mm | Avisoleringslängd, min. | 3 mm |
| Färgkod | vit | Kabeltyp | fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering |
| Ledardiameter max. | 1,3 mm | Ledardiameter min. | 0,3 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC000163 |
| ETIM 5.0 | EC000163 | ETIM 6.0 | EC001509 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-91-14 | eClass 7.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-14 | eClass 9.0 | 21-04-92-37 |
| eClass 9.1 | 21-04-48-90 | | |

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)