

**DMS 3**  
**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeternoggrannhet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	DMS 3
Art.nr.	<a href="#">9007440000</a>
Artikelbeteckning	Elektriskt momentskruvdragare, 1/4" DIN 3126 form E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Frp	1 Stück

**DMS 3  
DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Mått och vikter**

Bredd	239 mm	Byggbredd (tum)	9,409 inch
Höjd	127 mm	Bygghöjd (tum)	5 inch
vikt	400 g	Nettovikt	411,23 g
Diameter	35 mm		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

Laddningstid 45 min

**EI-skruvdragare**

Akkumulator spänning	2,4 V	Batteriets vikt	122 g
Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3	Laddningsaggr. - ingång	230 V AC; 50 Hz; 50 mA
Laddningsaggr. - utgång	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA	Laddningstid	45 min
Märkspänning	2,4 V	Tomgångsvarvtal	200 u. 400 min <sup>-1</sup>
Uppladdningsbara batterier	Ni-Mh-celler	inchtagningsmoment, max.	3 Nm
inchtagningsmoment, min.	0,3 Nm	vikt	400 g
vikt - laddare	700 g		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Teknikuppgifter [WSCAD](#)

**Datablad**

**DMS 3**  
**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Exempel på användning**

