

**DMS 3
LG DMS PRO/ DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeternoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
Art.nr.	9007460000
Artikelbeteckning	Verktyg, Laddningsaggr. batteri
GTIN (EAN)	4008190404970
Frp	1 Stück

DMS 3 LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

vikt	600 g	Nettovikt	602,4 g
------	-------	-----------	---------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data

Laddningstid	30 min
--------------	--------

EI-skruvdragare

Akkumulator spänning	3,6 V	Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3
Laddningsaggr. - ingång	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Laddningsaggr. - utgång	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Laddningstid	30 min	Max. kopplingsmoment	3 Nm
Märkspänning	3,6 V	Tomgångsvarvtal	200 u. 600 min ⁻¹
vikt	600 g	vikt - laddare	600 g

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000359
UNSPSC	26-11-17-04	eClass 5.1	27-05-06-04
eClass 6.2	27-05-06-04	eClass 7.1	27-05-06-04
eClass 8.1	27-05-06-04	eClass 9.1	21-05-92-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------