

DMS 3
DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeternoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	DMS 3 SET 1
Art.nr.	9007470000
Artikelbeteckning	Elektriskt momentskruvdragare, 1/4" DIN 3126 form E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190299224
Frp	1 Stück

DMS 3
DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	325 mm	Byggbredd (tum)	12,795 inch
Djup	205 mm	Byggdjup (tum)	8,071 inch
vikt	2 004 g	Nettovikt	1 770 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Laddningstid 1 h

EI-skruvdragare

Akkumulator spänning	2,4 V	Batteriets vikt	122 g
Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3	Laddningsaggr. - ingång	230 V AC; 50 Hz; 50 mA
Laddningsaggr. - utgång	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA	Laddningstid	1 h
Märkspänning	2,4 V	Tomgångsvarvtal	200 u. 400 min ⁻¹
Uppladdningsbara batterier	Ni-Mh-celler	inchtagningsmoment, max.	3 Nm
inchtagningsmoment, min.	0,3 Nm	vikt	2 004 g
vikt - laddare	700 g		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter [WSCAD](#)

Datablad

DMS 3
DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

