

SKS 2,0-8,0 MR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKS 2,0-8,0 MR
Art.nr.	9008870000
Artikelbeteckning	Vinkelskruvmejsel och stiftnyckel, SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0
GTIN (EAN)	4032248266623
Frp	1 Stück

SKS 2,0-8,0 MR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4,724 inch
vikt	216 g	Nettovikt	203 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande Kulhuvud med Magicing

Skruvverktyg

Antal	7	Form	Insexnyckel, med kulhuvud
storlek	SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-50-15		

Godkännanden

Godkännanden



Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	WSCAD