

TH-S 9-40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

Allmänna beställningsdata

Typ	TH-S 9-40
Art.nr.	9008880000
Artikelbeteckning	Vinkelskruvmejsel och stiftnyckel, TR 9/10/15/20/25/27/30/40
GTIN (EAN)	4032248266630
Frp	1 Stück

TH-S 9-40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4,724 inch
vikt	208 g	Nettovikt	207 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Skruvverktyg

Antal	8	Form	Torx
storlek	TR 9/10/15/20/25/27/30/40		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-50-15		

Godkännanden

Godkännanden



Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	WSCAD