

**Skruvmejsel
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Torx® TH-skruvmejsel med urborring i klingspetsen (Tamper Resistant), SD TH för förskruvning av Torx® och Torx®-TH säkerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SD TH15
Art.nr.	9009170000
Artikelbeteckning	Skruvmejsel, Klinglängd: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248267149
Frp	1 Stück

**Skruvmejsel
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	191 mm	Byggbredd (tum)	7,52 inch
vikt	56 g	Nettovikt	59 g
Diameter	30 mm		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Skruvverktyg

Form	Torx	Klingbredd (B)	4 mm
Klinglängd	80 mm	storlek	T15

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000801
ETIM 5.0	EC000801	ETIM 6.0	EC000801
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-13
eClass 9.1	21-04-04-13		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)