

**Verktyg
AM ASI-Spezial**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- snabb och exakt avmantling
- ingen inställning av skärdjupet krävs
- inga skador på innerledarna

Allmänna beställningsdata

Typ	AM ASI-Spezial
Art.nr.	9009940000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg, ASI-TPE
GTIN (EAN)	4032248363391
Frp	1 Stück

**Verktyg
AM ASI-Spezial**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	166 mm	Byggbredd (tum)	6,535 inch
Höjd	102 mm	Bygghöjd (tum)	4,016 inch
Djup	28 mm	Byggdjup (tum)	1,102 inch
vikt	120 g	Nettovikt	156 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp ASI-TPE

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Godkännanden

Godkännanden



Datablad

**Verktyg
AM ASI-Spezial**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

