

**Verktyg  
AM ASI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- snabb och exakt avmantling
- ingen inställning av skärdjupet krävs
- inga skador på innerledarna

**Allmänna beställningsdata**

Typ	AM ASI
Art.nr.	<a href="#">9009950000</a>
Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg, ASI-EPDM
GTIN (EAN)	4032248363407
Frp	1 Stück

**Verktyg  
AM ASI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	124 mm	Byggbredd (tum)	4,882 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0,984 inch
vikt	50 g	Nettovikt	48,6 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Avisoleringsverktyg**

Avisoleringsområde, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Kabeltyp	ASI-EPDM
--------------------------	---------------------	----------	----------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

**Godkännanden**

Godkännanden

