

**Crimpverktyg  
HTG 58/59****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pressverktyg för koaxial-anslutning**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HTG 58/59                                                              |
| Art.nr.           | <a href="#">9012020000</a>                                             |
| Artikelbeteckning | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter,<br>Sexkantpressning(Hexagon) |
| GTIN (EAN)        | 4008190018207                                                          |
| Frp               | 1 Stück                                                                |

**Crimpverktyg  
HTG 58/59****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|       |        |                 |            |
|-------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 200 mm | Byggbredd (tum) | 7,874 inch |
| vikt  | 420 g  | Nettovikt       | 418,7 g    |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Tekniska data**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Utförande | mekanisk, utan utbytbara insatser |
|-----------|-----------------------------------|

**Kontaktbeskrivning**

|            |                |
|------------|----------------|
| Kontakttyp | Koaxialkontakt |
|------------|----------------|

**verktygsdata – kontaktpressning**

|                          |                           |                           |         |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Crimpart/-profil         | Sexkantpressning(Hexagon) | Sexkant-Nyckelvidd (A)    | 5,4 mm  |
| Sexkant-Nyckelvidd (A 2) | 6,48 mm                   | Sexkant-Nyckelvidd (A 3)  | 1,72 mm |
| Crimpstation, bredd (B1) | 10 mm                     | Crimpstation, bredd (B2)  | 10 mm   |
| Crimpstation, bredd (B3) | 2,3 mm                    | Innerkontakt diameter (D) | 2 mm    |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000524    | ETIM 4.0   | EC000524    |
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC000168    |
| UNSPSC     | 56-11-15-08 | eClass 5.1 | 27-40-02-18 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
|------------------|--------------------------------------|

## Crimpverktyg HTG 58/59

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

