Crimpverktyg
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pressverktyg för flatstifthylsor och flatstifthylsor med öppen eller rullad crimpklo

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF 48
Art.nr.	9013080000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 2.5mm², B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190113056
Frp	1 Stück

Crimpverktyg
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
vikt	438 g	Nettovikt	453,98 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	F-stickkontakt / -hylsa	Crimp-område, min	0,5 mm²
Crimp-område, max.	2,5 mm²	Kontaktbredd	4,8 mm

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	0,5 mm²	Crimpart/-profil	B-Crimp
Ändhylsarea, min.	0,5 mm²	Crimpprofil 1, max.	1 mm²
Ändhylsarea, max.	2,5 mm²	Crimpprofil 2, min.	1,5 mm²
Crimpprofil 2, max.	2,5 mm²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Skapandedatum den 10 juli 2019 14:19:51 CEST

Crimpverktyg
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

