

**Crimpverktyg
HTF SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pressverktyg för SUB-D-kontakter**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF SUB-D
Art.nr.	9013260000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 28AWG, 20AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190056896
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
HTF SUB-D**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
vikt	438 g	Nettovikt	440,98 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande mekanisk, utan utbytbara insatser

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	SUB-D	Crimp-område, min	28 AWG
Crimp-område, max.	20 AWG		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	28 AWG	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
Crimpprofil 1, max.	24 AWG	Crimpprofil 2, min.	22 AWG
Crimpprofil 2, max.	20 AWG		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Crimpverktyg HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

